

El Programador de limpieza ICD-200 es un controlador de modulación de 1 a 8 unidades diseñado para el control de la limpieza de sistemas de filtración automática. Combina funciones de activación por tiempo o por un sensor electrónico de presión diferencial incorporado. El modelo puede ser DC o AC con teclado para la configuración de parámetros como el tiempo de lavado y los límites de ciclo.



CARACTERÍSTICAS MATERIALES

Carcasa: Plástico ABS

Panel de Control: Pantalla de Cristal Líquido (LCD) y teclado integrado.

Componentes internos: Sensor electrónico de presión diferencial y circuitos internos.

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Ajuste de Diferencia de Presión (DP SET): Rango de 0.1 a 1.0 BAR.

Modos de Activación: Por Diferencia de Presión (DP), por Tiempo de Intervalo, o por Operación Manual.

Alimentación (Modelo DC): Batería alcalina de 1.5 V (4 unidades).

Alimentación (Modelo AC): 110 V o 220 V (50 Hz o 60 Hz) con transformador de 24 V AC incorporado.

MODELOS

CÓDIGO	SALIDAS	CAJA	VOLTAJE	UDS. CAJA	PVP (€)
12042003	2	PARED	9-12V LATCH	1	390
12042004	2	PARED	24V/AC	1	415

ACCESORIOS




SOPORTE PROGRAMADOR LIMPIEZA		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
14112014	SOPORTE	30

TARJETA DE AMPLIACION 2 SALIDAS		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
11023008	LATCH	50
11023009	24V/AC	50

SOLENOIDE LARGA DISTANCIA		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
11021039	LATCH	48
11021032	LATCH	48
11021038	24/AC	52




DIMENSIONES



MEDIDAS	ALTO	ANCHO	PROFUNDO
MM	237	160	98



INFORMACIÓN



Botón Enter (Símbolo de flecha de retorno): Activa el modo de edición: Al pulsarlo, el cursor comenzará a parpadear bajo el campo que se puede editar en ese momento.

Navegación y confirmación: Al pulsar ENTER nuevamente, se confirman los cambios realizados en el campo actual y el cursor se desplaza al siguiente campo editable para continuar con la configuración.

Finalización: Se debe pulsar varias veces hasta que el cursor llegue al “tiempo” y deje de parpadear para salir del modo de edición y volver a la interfaz de operación.

Botones “+” y “-”: Ajuste de valores: Se utilizan para aumentar o disminuir el valor numérico del campo que está parpadeando en ese momento.

Botón Modo (Símbolo “M”):

Modos de operación manual/automático fuera del menú de configuración.
Parámetros configurables en pantalla

A través de estos botones puedes gestionar los siguientes campos visibles en el diagrama:

DP SET: Permite ajustar el valor de presión diferencial deseado para activar el lavado.

FLUSH TIME: Configura la duración o tiempo de lavado por cada filtro.

FLUSH MODE / INTERVAL: Establece el tiempo de intervalo entre retrolavados si no se activa por presión diferencial.